

Barrirestolpe med drejeligt hoved inklusive bånd (2 stk.), sort, Type: R/W**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	994312 R/W
GTIN	4251021128075
Artikelklasse	99T

Beskrivelse**Udførelse:**

Barrirestolpe med drejeligt hoved på begge sider (360°) til indendørs brug. Perfekt til afspærring af større områder takket være 9 m selelængde, hvilket giver et væld af anvendelsesmuligheder ved forskellige afstande. Bundskive i støbegods, bundskiveafdækning af sort kunststof, stolperør af metal.

Anvendelse:

Til indendørs brug.

Leveringsomfang:

Sæt med 2 stk. inklusive selebånd.

Lakering:

Bundskive sortlakeret, stolpe sort **pulverlakeret**.

Bemærk:

Mulighed for individuelt digitalt påtryk på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bundskive, højde	20 mm
Højde	1000 mm

Datablad

Bundskive-Ø	350 mm
Vægt	12 kg
Selebredde	50 mm
Farve, bånd	rød / hvid
Selelængde	9000 mm