

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 60/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Artikelklasse	21V

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	E04G SCLDR/LS4
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	4,57 mm
Midterforskydning $L_3$	2,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
Plattestørrelse	4 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Samlet længde L	90 mm
Spænde højde $L_2$	3,58 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	97 grader
Skaft-Ø $D_s$	4 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200