

Garant**Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 85/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	13,54 mm
Midterforskydning L_3	8,15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 11
passende vendeskærsplatter	GCCT 06020.
ISO-kode holder	E10K SGLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde L_2	9,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- \varnothing D_s	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 11	269028 11
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200