

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 65/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Artikelklasse	21V

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 10
Plattestørrelse	4 mm
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	5,94 mm
ISO-kode holder	E05H SCLDR/LS4
Midterforskydning $L_3$	3 mm
Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde $L_2$	4,6 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft- $\varnothing$ $D_s$	5 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200