

Garant**Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 75/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E06J SCLDR/LS4
Vendeplatteskruesæt	269028 10
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Midterforskydning L_3	3,5 mm
Plattestørrelse	4 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	6,91 mm
Samlet længde L	110 mm
Spænde højde L_2	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200