

Garant**Borestænger HM, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 75/S5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268736 75/S5 |
| GTIN | 4045197545879 |
| Artikelklasse | 21V |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------------------------|
| passende vendeskærsplatter | GPCT S5010. |
| Plattestørrelse | 5 mm |
| Mindste forborings- \varnothing D_{\min} | 9,15 mm |
| Midterforskydning L_3 | 5,6 mm |
| ISO-kode holder | E06J SGLPR/LS5 |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 6 |
| Samlet længde L | 110 mm |
| Spændehøjde L_2 | 5,54 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skaft- \varnothing D_s | 6 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 8xD |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Vendeplatteskruesæt Type 6 | 269028 6 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |