

Garant**Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 85/07mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268822 85/07 |
| GTIN | 4045197562654 |
| Artikelklasse | 21V |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------------------------|
| Midterforskydning L_3 | 4,8 mm |
| passende vendeskærsplatter | TDAT 07010. |
| Plattestørrelse | 7 mm |
| Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$ | 9,14 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 12 |
| ISO-kode holder | E08K STLDR/L07 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Spændehøjde L_2 | 7,49 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skaft- $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indv. drejedybde op til | 8xD |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Vendeplatteskruesæt Type 12 | 269028 12 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |