

Styrebøsning til boring H7, Bøsnings- Ø: 20C1mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290415 20C1
GTIN	2050001096326
Artikelklasse	29J

Beskrivelse

Udførelse:

Med krave.

Anvendelse:

Stødrømmenåle med kendingsbogstavet A og føringsbøsninger med kendingsbogstavet A kan bruges sammen.

Dette gælder også for andre betegnelser. For at sikre, at rømmenålen er let at føre opad og kan træde frit frem nedad, skal føringsbøsningen lægges på pressebordet med værktøjet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bøsnings- Ø	20 mm
Længde	64 mm
Notbredde	9,63 mm
Produkttype	Rømmeværktøj

