

Styrebøsning til boring H7, Bøsnings- Ø: 40D1mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290415 40D1
GTIN	2050001096401
Artikelklasse	29J

Beskrivelse

Udførelse:

Uden krave.

Anvendelse:

Stødrømmenåle med kendingsbogstavet A og føringsbøsninger med kendingsbogstavet A kan bruges sammen.

Dette gælder også for andre betegnelser. For at sikre, at rømmenålen er let at føre opad og kan træde frit frem nedad, skal føringsbøsningen lægges på pressebordet med værktøjet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bøsnings- Ø	40 mm
Notbredde	14,39 mm
Længde	100 mm
Produkttype	Rømmeværktøj

