

Garant

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/12mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302416 25/12
GTIN	4045197436115
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

Uden længdeindstillingskrue, **lang**.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Borings-Ø D ₁	12 mm
Samlet længde L	300 mm
Produktnavnsegenskab	L = 300 mm
Produkttype	Forlænger