



Momentnøgler uden indsatsværktøj, Maks. moment: 25Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	656220 25
GTIN	4013288219756
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Meget robust, enarmet momentnøgle (firkantet drev 1/2 tomme) med ergonomisk 2-komponentgreb og vendbar skralde med 45 tænder. Nem indstilling og sikring af den angivne værdi sikres af et hørbart og følbart klik, når skalaværdien er nået, og af god læsbarhed på hoved- og finskalaen. Udløsningsmekanismen kan tydeligt høres og mærkes, når den indstillede momentværdi er nået. Til højrespænding. **Måleenhed: Nm, lbfft.**

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi **kun ved højrespænding: $\pm 4\%$** .

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Maks. moment	25 Nm

Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	222,5 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Testprotokol	Producentens testrapport
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Momentområde	2,5 - 25 Nm
Målemetode	Moment
Samlet længde L	292 mm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Display	analog
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	240 mm
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Vægt	515 g
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	17,5 mm
Måleværktøj	mekanisk
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Feedback	akustisk signal
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej

Produkttype

Momentnøgler

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/656220-25>
