

**Momentnøgle med bitholder Torque Lock-funktion, Type: 25-1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	656205 25-1/4
GTIN	4013288234186
Artikelklasse	63F

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget robust, enarmet momentnøgle (firkantet drev 1/2 tomme) med ergonomisk 2-komponentgreb og vendbar skralde med 45 tænder. Nem indstilling og sikring af den angivne værdi sikres af et hørbart og følbart klik, når skalaværdien er nået, og af god læsbarhed på hoved- og finskalaen. Udløsningsmekanismen kan tydeligt høres og mærkes, når den indstillede momentværdi er nået. Til højrespænding. **Måleenhed: Nm, lbfft.**

Fordel:

Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres – værktøjet kan derfor også bruges som standardskralde til fastskruning og løsning af skruer og anvendelser med defineret drejevinkel.

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi **kun ved højrespænding: ± 4 %.**

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Målemetode	Moment
Vægt	552 g
Data, kan logges	nej
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Testprotokol	Producentens testrapport
Feedback	akustisk signal
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Momentområde	2,5 - 25 Nm
Samlet længde L	300 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Måleværktøj	mekanisk
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Maks. moment	25 Nm
Kalibrering	O1
Display	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
Bitholder	1/4 tommer
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej

Slæbeviser

nej

Produkttype

Momentnøgler

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/656205-25-1/4>
