



Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302520 16
GTIN	4250122600817
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 6 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Samlet længde L: 199 mm

Fræsedornlængde L₃ med medbringerring: 17 mm

Fræsedornslængde L₄: 27 mm

Gevind M: M24

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 16

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	199 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	16
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	17 mm
passende specialnøgle nr. 309840	16
Udragende længde, A-mål	55 mm

Fræsedornslængde L ₄	27 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Gevind M	M24
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændenøgle 1/2 tomme str. 25 Til ER-spændetangpatron 16	309720 16
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangpatron 16	309700 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 16	309680 16
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Medbringerring Til dorn-Ø 16 mm	309870 16
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50