



LED-EX-lommelygte med batterier, Type: 2ELED



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081522 2ELED
GTIN	032705133417
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Eksplodingsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.

Højtydende inspektionslampe, stødsikker, støv- og vandtæt.

Kraftig LED-stiftlampe med lommeclips. Midterfokuseret lysstråle, 6500 K. Let, passer i alle værktøjstasker og kan fastgøres på alle jakkelommer. Kontakt bagpå. Det fiberoptiske tilbehør er ideelt til belysning af svært tilgængelige og trange steder.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	40 lm
ATEX-zone	Zone 1
ATEX-zone	Zone 21
Batteritype	Micro, AAA
Antal medfølgende batterier	2
Farve, hus	gul
Brændetid	3 h
Hoved-Ø	22 mm
Vægt	55 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Samlet længde	132 mm
Egenskab	Egnet til Ex-område
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Fiberoptikforsats til præcis punktbelysning Type 2ELED	081528 2ELED
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3