

**Hobbykniv med greb i trykstøbt zink med 1 knækklinge, Klingebredde: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	845037 9
GTIN	4069515027830
Artikelklasse	82B

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtrækkelige, ekstremt skarpe kvalitetsklinger med lang standtid i præcis metalføring; låser automatisk.

Fordel:

Greb i trykstøbt zink: Høj belastningsevne og hårdhed og samtidigt meget let. Fremragende korrosionsbestandighed, slår ikke gnister og er ikke magnetisk.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str. 10; 844915 str. 10 og 844917 str. 10.

Bemærk:

Klinge nr. 844916 str. 10 og 844918 str. 10 er ikke compatible.

Teknisk beskrivelse

Klingebredde	9 mm
Klingelængde	80 mm
Antal knæktrin	13
Klingetykkelse	0,4 mm
Knivlængde uden klinge	130 mm
Materiale, greb	trykstøbt zink
Produkttype	Hobbyknive

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/845037-9>
