



OZ-spændetangspatron, SK 40, Spændeområde: 2-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Kuglelejret omløbermøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i OZ-spændetænger iht. ISO 10897.

Specialtilbehør:

OZ-spændepatroner nr. 309540 – 309560. Sæt nr. 309562 (type 462 E) til størrelse 2 – 25, hagenøgle nr. 628400.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2 - 25 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670	2 - 25
Gevind M	M16
Udragende længde, A-mål	66 mm
passende hagenøgle nr. 628400	58/62
Samlet længde L	159 mm
Udvendig Ø D	60 mm
Spænde-Ø D ₁	2-25 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309550 12
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 18 mm	309550 18
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 58/62 mm	628400 58/62
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 23 mm	309550 23
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 11 mm	309550 11
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 15 mm	309550 15
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 13 mm	309550 13
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309550 6
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309550 8
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309550 14
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 7 mm	309550 7
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
OZ-spændemøtrik Spændepatron-spændeområde 2-25 mm	309670 2-25
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 19 mm	309550 19
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309550 25
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 9 mm	309550 9
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309550 20
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
OZ-spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 17 mm	309550 17