

**Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077120 18V-8
GTIN	4053423323801
Artikelklasse	03C

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt kraftfuld 18 V batteridrevet vinkelsliber med et kompakt design.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere findes under nr. 073851– 073866.

Teknisk beskrivelse

Kickbackstop	ja
Batterispænding	18 V
Maks. skæredybde	34 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
maks. omdrejningstal	11000 min ⁻¹
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	2,3 kg
Blød opstart	ja
Maks. vibration iht. EN	7 m/s ²

Datablad

Overbelastningssikring	ja
Producentbetegnelse	GWS 18V-8
Dødemandskontakt	nej
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Produkttype	Vinkelsliber