



Slagnøgle akku-slagnøgle



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** beskytter motoren mod overbelastning.
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Med **børsteløs EC-motor.**

Leveringsomfang:

Uden akku, uden lader og med L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 - nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

egnet til materiale	metal
---------------------	-------

Datablad

Typisk anvendelse	Strong
Vægt	1,1 kg
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. moment, blød	31 Nm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. slagtal	27000 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Maks. moment, hård	65 Nm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	11 m/s ²
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 605 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	18 V
Maks. omdrejningstal 2. gear	2300 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GSB 18V-65
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	1,5 m/s ²
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine