

**El-vinkelsliber GWS, til 125 mm skive-Ø, med genstartsspærre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077109 7-115E
GTIN	3165140823739
Artikelklasse	03C

Beskrivelse**Udførelse:**

720 watt 115 mm vinkelsliber med lille grebsomkreds, giver optimeret ergonomi for udmattelsesfrit arbejde.

• **Forvalg af hastigheden muliggør en bred vifte af anvendelser.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Vægt	1,9 kg
Effektforbrug	720 W
Genstartsspærre	ja
Maks. skæredybde	28 mm
Omdrejningstalområde	2800 - 11000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	6,5 m/s ²
Netfrekvens	50 Hz
Producentbetegnelse	GWS 7-115E

Datablad

Maks. skive-Ø	115 mm
Nominel spænding	230 V
Produkttype	Vinkelsliber