

uvex**Beskyttelseshjelm uvex pronamic B-WR, Farve: YELLOW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097706 YELLOW
GTIN	4031101960098
Artikelklasse	04U

Beskrivelse**Udførelse:**

Pronamic står for optimal beskyttelse (**pro**tection) og dynamik (**dynamic**): Let hjelmskal af HDPE (High Density Polyethylene) med **tre variabelt justerbare ventilationsåbninger** for maksimal ventilation. Den optimerede hovedbåndsgemetri og den store nakkestøtte sikrer en ekstremt behagelig pasform. Adaptersystemet muliggør brug sammen med visirer, hjelmhøreværn og hjelmlamper. **Kuldebestandig ned til -30 °C** og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).

- **6-punkts bånd med sele**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **Kunstlædersvedbånd**
- **Lige form**
- **Med drejelås og stor nakkestøtte**

Anvendelse:

Industri, håndværk, montage

Norm:

DIN EN 397

Teknisk beskrivelse

Vægt	406 g
Vidderegulering	Drejelukning

Datablad

Serie	uvex pronamic
Farve	gul
Størrelse	51 - 65 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil -30°C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm