

Garant**Master Mute udskifteligt skærehoved venstre, til CC.. Vendeskærsplatter****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265203 25/09
GTIN	4069515032285
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Passer til:**

Vibrationsdæmpende borestagsskafter nr. 265060 – 265076.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Serie	Master Mute
Plattestørrelse	9 mm
Skrue til vendeskær	269028 50
Midterforskydning L_3	17 mm
Samlet længde L	22 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Antal kølekanaler	2

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265203-25/09>