



## Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302520 27
GTIN	4250122600831
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

#### Anvendelse:

**Med pasfjeder** – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

**Med medbringerring** – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

#### Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

#### Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Samlet længde L: 203 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 21 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 33 mm

Gevind M: M24

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 27

### Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	33 mm
Gevind M	M24
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	21 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	27

Samlet længde L	203 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

## Tilbehør

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50

Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Medbringerring Til dorn-Ø 27 mm	309870 27
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50