

Garant**Master Mute udskifteligt skærehoved venstre, til CC.. Vendeskærsplatter****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265203 32/09
GTIN	4069515032292
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Passer til:**

Vibrationsdæmpende borestangsskafter nr. 265060 – 265076.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Samlet længde L	24 mm
Midterforskydning L ₃	22 mm
Skrue til vendeskær	269028 50
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
Skaft-Ø D _s	32 mm
Antal kølekanaler	2

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265203-32/09>