

**Skruetrækkere, sortiment med skraldefunktion, Antal dele: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	667406 7
GTIN	4013288234070
Artikelklasse	63H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftform-skaft** af slagfast kunststof som holder for de forskellige klinger. **Sekskantede klinger** af specialstål med ekstra sejhed og hårdhed. Nicromat forkromet overflade, stålgrå spidser. Med skraldefunktion og fin fortanding til lille returvinkel. Omskiferring, der er enkel at betjene. Løsning og stramning af skruen, selv uden modstand, ved hjælp af "hvirvelfunktionen".

**Indhold:**

1 ligekærbit: 4x0,6 / 6x1  
1 klinge til Phillips: str. 1 / str. 2  
1 Pozidriv-bit: str. 1 / str. 2  
1 sekskant-bit: 4 / 5 mm  
2 klinger til Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25  
Kraftform-skaft med skraldefunktion: 1 stk.

**Leveringsomfang:**

Inklusive tekstil-foldetaske.

**Teknisk beskrivelse**

Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærskruetrækker

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Hel længde	175 mm
Klingelængde	100 mm
Antal dele	7
Skraldefunktion	ja
Produkttype	Skruetrækkere

### Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/667406-7>