



Digitalt måleur med touchbetjening Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 12,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434315 12,5
GTIN	4059192066345
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal og integreret tolerancevisning (med eller uden måleværdivisning).

Hærdet glasfront med **slidfrie touch-betjeningselementer**, 3 PRESET-værdier, farvet LED-display afhængigt af tolerancetilstand.

Funktion:

PRESET, tolerance, ABS (displayet kan indstilles til nul uden at miste referencen til PRESET), faktor (multiplikator til måling af afstand), LOCK-funktion (tastelås i menuen). Mulighed for dataoverførsel. IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941, tastaturinterface 498963.

Teknisk beskrivelse

Datablad

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	35,8 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Indspændingsskift-Ø h6	8 mm
Antal medfølgende batterier	1
Kabinet-Ø	58,4 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Øje på måleurets bagside	nej
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur