



**Digitalt måleur IP64 med touch-betjening Aflæsning 0,0005 mm,
Måleområde: 12,5mm**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434317 12,5
GTIN	4059192066475
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal og integreret tolerancevisning (med eller uden måleværdivisning).

Hærdet glasfront med **slidfrie touch-betjeningselementer**, 3 PRESET-værdier, farvet LED-display afhængigt af tolerancetilstand.

Funktion:

PRESET, tolerance, ABS (displayet kan indstilles til nul uden at miste referencen til PRESET), faktor (multiplikator til måling af afstand), LOCK-funktion (tastelås i menuen). Mulighed for dataoverførsel. IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941, tastaturinterface 498963.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Kabinet-Ø	58,4 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Målekraft	0,65–0,90 N
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Husets tykkelse	35,8 mm
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	C1
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Øje på måleurets bagside	nej
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur