



## Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302520 32
GTIN	4250122600848
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

#### Anvendelse:

**Med pasfjeder** – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

**Med medbringerring** – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

#### Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

#### Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Samlet længde L: 206 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 24 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 38 mm

Gevind M: M24

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 32

### Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra medbringerring nr. 309870	32
Udragende længde, A-mål	55 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	38 mm
Samlet længde L	206 mm

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Gevind M	M24
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	24 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

## Tilbehør

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Medbringerring Til dorn-Ø 32 mm	309870 32
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangpatron 32	309700 32
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32