

Garant**Hagenøgle med næse, Til udvendig møtrik-Ø: 12/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	628405 12/14
GTIN	4069515036979
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialstål, sænksmedet, hærdet og fosfateret.
Hagenøgle med næse iht. DIN 1810 A.

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Bemærk:

Str. 135/145; 260/270 Tykkelse afviger fra DIN.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	110 mm
Produkttype	Hagenøgle