

Garant

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302416 20/6
GTIN	4045197436078
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

Uden længdeindstillingskrue, **lang**.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D ₁	6 mm
Skaft-Ød	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Samlet længde L	300 mm
Produktnavnsegenskab	L = 300 mm
Produkttype	Forlænger