



ER-spændetangspatron, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302465 32
GTIN	4250122600107
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308981 – 309040, ER-sæt nr. 309024 – 309320, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309740.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
Til ER-spændetænger	32
Gevind M	M16
Spændeområde	2 - 20 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	32
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309024
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetangssæt, 8 dele, 4-16, 20mmmed tætning	309026
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14