

**Akku-vinkelsliber 18 V, til 230 mm skive-Ø, med akku****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077135 M18FLAG230
GTIN	4058546564056
Artikelklasse	03L

Beskrivelse**Udførelse:**

Akku-tohånds-vinkelsliber Ø 230 mm. Udførelse med dødemandsknap og genstartsbeskyttelse. Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor, (kun drevet af en akkupakke med 18 V / 12 Ah High Output™)

Leveringsomfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah **FORGE™** lithium-ion-batteri, lader M12-18 FC, beskyttelsesskærm, AVS-sidegreb, Fixtec-hurtigspændemøtrik, 2 × udskiftelige støvbeskyttelsesgitre, kuffert.

Teknisk beskrivelse

Bemærk	Dødemandsknap; FIXTEC
Akku-kapacitet	12 Ah
Producentbetegnelse	M18FLAG230XP-DB-121C
Maks. skive-Ø	230 mm
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Antal medfølgende akkuer	1
Maks. vibration iht. EN	8,7 m/s ²

Datablad

Vægt	5,2 kg
Batteritype	Lithium-ion
Genstartsspærre	ja
Maks. skæredybde	65 mm
Produkttype	Vinkelsliber