

**Garant**

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/18mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302412 32/18
GTIN	4045197436054
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Med** længdeindstillingskrue, **kort**.

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ød	32 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Samlet længde L	160 mm
Produktnavnsegenskab	L = 160 mm
Produkttype	Forlænger