



## ER-spændetangspatron, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302465 40
GTIN	4250122600114
Artikelklasse	36E

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

#### Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308981 – 309040, ER-sæt nr. 309024 – 309320, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309740.

### Teknisk beskrivelse

Spændeområde	4 - 26 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	40
Til ER-spændetænger	40
Udragende længde, A-mål	80 mm
Gevind M	M16
Udvendig Ø D	63 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spændenøgle Til ER-spændetangpatron 40	309680 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308992 14

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spændetangssæt, 23 dele, 4-26mm	309028
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	308992 25

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308990 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308990 4