

**Fladespændepatron, SK 40, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302420 6
GTIN	4250122600220
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M16
Udragende længde, A-mål	50 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	6
Samlet længde L	143 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 40
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 6 mm	309900 6