



Digital indvendig hurtigmåler med dataudlæsning og i-Wi, Måleområde: 50-60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428934 50-60
GTIN	4059192065560
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendige mikrometerskruer eller indvendige hurtigmålere med tilslutningsgevind til nem udskiftning af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. **Fra 12 mm for måling ned til bunden af borerhullet.**

Indvendige hurtigmålere med håndtagsindtræk over hele måleområdet. Stort drejeligt (270°) touch-display med praktiske målefunktioner, f.eks. 3 PRESET, tolerancevisning med 3 farvede LED'er og symboler i displayet, ABS.

Med integreret trådløst system i-wi til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, datakabel nr. 498941, indstillingsringe nr. 484030, spændeplade til mikrometerstativ nr. 428951.

i-wi radiomodtager nr. 498912 str. STICK.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Måleområde	50 - 60 mm
Aflæsning	0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Standardmåledybde	79 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Mål a	0,5 mm
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/428934-50-60>