

**Batteridrevet rørskærer, Type: 4933498374****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | 078218 4933498374 |
| GTIN | 4058546522438 |
| Artikelklasse | 03L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet kompakt rørskærer med skær i rustfrit stål. **Automatisk justering** af rør Ø. Min. vægafstand 43 mm. **Egnet til rør i rustfrit stål, C-stål og kobber.** Vinduet på skæremekanismen og den indbyggede belysning gør det muligt for brugeren at skære røret præcist.

Leveringsomfang:

Leveres i karton, **uden** batteri og **uden** lader.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073801 – nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Vægt | 3 kg |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Antal medfølgende akkuer | 0 |
| Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s ² |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Omdrejningstalområde | 0 - 330 min ⁻¹ |
| Maks. rør-Ø, kobber | 35 - 54 mm |
| Batterispænding | 12 V |

Datablad

| | |
|---|-----------------------|
| Maks. rør-Ø, rustfrit stål | 35 - 54 mm |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V |
| Produkttype | Rørskærere |