

**Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302500 16
GTIN	4250122600763
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	162 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	52 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	17 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	16
Gevind M	M16
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	16
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16

Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Medbringerring Til dorn-Ø 16 mm	309870 16
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 16	309680 16
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
ER-spændenøgle 1/2 tomme str. 25 Til ER-spændetangspatron 16	309720 16
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 16	309700 16
Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40