

**Garant**

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302412 25/8
GTIN	4045197435965
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Med** længdeindstillingskrue, **kort**.

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Skaft-Ød	25 mm
Samlet længde L	160 mm
Produktnavnsegenskab	L = 160 mm
Produkttype	Forlænger