

**Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302500 27
GTIN	4250122600787
Artikelklasse	36E

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	52 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	27
Gevind M	M16
Fræsedornslængde L ₄	33 mm
Samlet længde L	166 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	21 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27

Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Antræksboltetætning, form A Passer til konus 40	308610 40
Medbringerring Til dorn-Ø 27 mm	309870 27
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætning Passer til konus 40	308806 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætning Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætning Passer til konus 40	308802 40