



Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302500 32
GTIN	4250122600794
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Teknisk beskrivelse

Ekstra medbringerring nr. 309870	32
passende specialnøgle nr. 309840	32
Dorn-Ø d ₁	32 mm
Gevind M	M16
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	24 mm
Samlet længde L	169 mm
Udragende længde, A-mål	52 mm
Fræsedornslængde L ₄	38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 32	309700 32
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Medbringerring Til dorn-Ø 32 mm	309870 32