

WEKEM®**Teflon-tætningsbånd, 12 m, Type: GOLD****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Artikelklasse	08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler. Utroligt kraftigt, tæt, elastisk teflonbånd af højeste kvalitet, til alle gevindtyper. Velegnet til propan, butan, naturgas, benzol og brændstoffer, temperaturområde -240 til 260 °C.

Anvendelse:

Kan anvendes op til ca. 100 bar alt efter medium, rørledning og gevindstørrelse (eksempelforsøg kræves), ved 200°C til maks. 16 bar.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,1 mm
Bredde	12 mm

Til gevindtype	alle
Producentbetegnelse	GT
Holdbarhed fra fremstillingsdato	60 måned
Længde	12 m
Lagertemperatur	20 °C
Farve	gul
Temperaturanvendelsesområde	-240 - 260 °C
Kemisk basis	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Egenskab	klæber ikke
Egenskab	ikke brændbar
Egenskab	bliver ikke skørt
Produktnavnsegenskab	12 m
Produkttype	Tætningsbånd