

**Friktionsbor, fladt (uden krave), Inox, Gevind: M5-M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080754 M5-M8
GTIN	4069515038072
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Bemærk:

Sæt bestående af 1 friktionsbor i str. M5, M6 og M8.

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Friktionsbor
-------------	--------------

