

KÄRCHER**Industristøvsuger, Producentbetegnelse: IVRL65/12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Industristøvsuger egnet til opsugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspåner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industristøvsuger med 1 motorer på 1,2 kW med **vippeførestel** og **65 liters beholder**.

Bemærk:

En version med 100-liters beholder af rustfrit stål finder du under nr. 078522 str. IVR-L100DP i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Støvklasse – støvsuger	L
Støvklasse – støvsuger	L
Højde	1251 mm
Effektforbrug	1200 W

Datablad

Antal turbiner	1
Beholdervolumen	65 l
Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Vægt	33 kg
Arbejdsstøj	70 dB(A)
Bredde	526 mm
Luftvolumenstrøm	72 l/s
Længde	718 mm
Produkttype	Våd- og tørsuger