



LED-lommelygte med batteri, Type: P2R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081398 P2R
GTIN	4058205036955
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres. Dobbelt Power - kan også bruges med batterier.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri.

Teknisk beskrivelse

Lysvarighed, trin 2	2 h
Lysnet	200 lm
Vægt	36 g
Hoved-Ø	15 mm
Lysvarighed, trin 3	8 h
Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet, trin 3	20 lm
Lysnet, trin 2	80 lm

Datablad

Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Samlet længde	98 mm
Brændetid	1 h
Produkttype	Lommelygte