

uvex**Handskepar uvex phynomic C XG ESD, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094462 7
GTIN	4048612120248
Artikelklasse	04W

Beskrivelse**Udførelse:**

uvex phynomic C XG ESD. Den følsomme handske med snitbeskyttelsesniveau C sidder som var det et ekstra lag hud. Godt greb i fugtige og fedtede arbejdsmiljøer. Oeko-Tex 100certificeret og kompatibel med berøringsskærme. Egnede til kontakt med fødevarer og til ESD-arbejdsområder i overensstemmelse med EN 16350.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Handskepar, som beskytter mod elektrostatiske udladninger, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet

elektrostatisk egenskab	ESD-testet iht. EN 16350
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Bæremateriale	HPPE, glasfiber, PA, elastan, kulstof
Belægning	Aqua-polymer Xtra Grip-skum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	blå / sort
Vægt	58 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker