

LOCTITE**Skruesikring, 250 ml, Producentbetegnelse: 243**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083303 243
GTIN	4058093009147
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe klæbemidler er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Flydende skruesikring.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre.

Mellefast – løsning med normalt værktøj er muligt.

Meget fast – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150 °C). Mellefast, bruges til skruesikring og tætner samtidigt.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af skruesikring. Hurtig og enkel håndtering til 50 ml flasker med nr. 083344 str. 50.

Teknisk beskrivelse

min. løsdrejningsmoment	26 Nm
Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn

Til gevindstørrelse op til	M36
Producentbetegnelse	LOCTITE 243
Form	flydende
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Egenskab	thixotrop
Egenskab	forhindrer, at delene kommer til at sidde fast
Egenskab	vibrationsbestandig
Egenskab	olietolerant
Egenskab	tætning
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Farve	blå
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Flammepunkt	93 °C
Påfyldningsmængde	250 ml
Farligt gods klasse	9
egnet til materiale	Metal
Funktionsstyrke efter	2 h
Håndfasthed efter	10 min
Dynamisk viskositet	1300 - 3000 mPas
Afmontering	med normalt værktøj
Styrkeklasse	Mellemfast
Tæthed	1,15 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	250 ml
Produkttype	Skruesikring

