

**Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 1-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Artikelklasse	37D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til højre- og venstreløb. Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

**Anvendelse:**

Til spænding af bor, forsænkere og rivaler på fræsemaskiner.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	1 - 13 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	43 mm
Reservespændenøgler	SW6
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080
Form	A
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Produkttype	Kort borepatron

## Tilbehør

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 6 mm	627481 6
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40