

Garant**SC.T 120408, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120408 HB7020 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7020

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Teknisk beskrivelse

Spånryder	SM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7020

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning