



Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 2,5-16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302540 2,5-16
GTIN	4045197307675
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb. Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til spænding af bor, forsænkere og rivaler på fræsemaskiner.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	97 mm
Spændeområde	2,5 - 16 mm
Udvendig Ø D	56 mm
Reservespændenøgler	SW6
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080
Form	A
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 6 mm	627481 6
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40