

WEKEM®**Teflon-tætningsbånd, 12 m, Type: FINE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Artikelklasse	08G

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærkning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

PTFE-gevindtætningsbånd FRp kan anvendes op til 3/8 tomme ved: Luft, kvælstof, gas op til maks. 5 bar, flydende gas, drikkevand op til maks. 16 bar kan anvendes op til 100 bar (ved 200° C op til maks. 16 bar).

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,1 mm
Producentbetegnelse	FRp

Til gevindtype	fin
Bredde	12 mm
Temperaturanvendelsesområde	-240 °C
Længde	12 m
Farve	hvid
Lagertemperatur	20 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	60 måned
Kemisk basis	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Egenskab	ikke brændbar
Egenskab	bliver ikke skørt
Egenskab	klæber ikke
Produktnavnsegenskab	12 m
Produkttype	Tætningsbånd